






NOTES:

- 1 INSERTION LOSS $\leq 0,1\text{dB}$, MEASURED AGAINST REFERENCE CONNECTOR AT 850nm & 1300nm
- 2 RETURN LOSS $\geq 35\text{dB}$ (FOR MTRJ 25dB), MEASURED IN MATED CONDITION AT 850nm & 1300nm
- 3 THE CASE IS DESIGNED FOR MEASUREMENTS TO BE PERFORMED ACCORDING TO ISO/IEC 14763-3
- 4 CARRY FOLDER WITH ALL DOCUMENTATION IS PACKED IN THE CASE:
 - ALL MEASUREMENT DATA SHEETS
 - CONNECTOR ENDFACE GEOMETRY DOCUMENTS
 - MANUAL 412-19083 FOR CLEANING AND CORRECT USE OF TEST LEADS AND MEASUREMENTS
- 5 MINIMUM BEND RADIUS FOR TEST: 25mm
- 6 MINIMUM BEND RADIUS FOR STORAGE: 25mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. COOLEN 06JUN2006	tyco Electronics Tyco Electronics Nederland BV 's-Hertogenbosch, Netherlands	
		CHK F. v. GEIJN 11 SEP 06		
DIMENSIONS: mm		APVD T. vd. MEULEN 11 SEP 06	NAME FOCASE MM 62.5/125 OM1 POWER METER LAUNCH CASE	
		PRODUCT SPEC	SIZE A2	
		APPLICATION SPEC	CAGE CODE 00779	
MATERIAL -		WEIGHT -	DRAWING NO C=6695243	
		CUSTOMER DRAWING	SCALE NTS	SHEET 1 of 2
			REV B	

12	FOMM62.5 FIELD CALIBRATION CORD MT—RJ	5—6695599—0						1
11	FOMM62.5 LAUNCH/TAIL CORD MT—RJ	X—6695599—Y	2					3—5
10	CPR LEAD 1300nm	X—6695633—Y	1					3—1
9	CPR LEAD 850nm	X—6695634—Y	1					3—1
8	MTRJ RECEPTACLE SIMPLEX	0—1278017—1						3
12	FOMM62.5 FIELD CALIBRATION CORD FC	5—6695599—4				2		
11	FOMM62.5 LAUNCH/TAIL CORD FC	X—6695599—Y	4			3—4		
10	FC CPR LEAD 1300nm	X—6695633—Y	1			3—4		
9	FC CPR LEAD 850nm	X—6695634—Y	1			3—4		
8	FC RECEPTACLE SIMPLEX	0—5501506—1				5		
12	FOMM62.5 FIELD CALIBRATION CORD LC	5—6695599—3			2			
11	FOMM62.5 LAUNCH/TAIL CORD LC	X—6695599—Y	4		3—3			
10	LC CPR LEAD 1300nm	X—6695633—Y	1		3—3			
9	LC CPR LEAD 850nm	X—6695634—Y	1		3—3			
8	LC RECEPTACLE DUPLEX	0—1374352—1			3			
12	FOMM62.5 FIELD CALIBRATION CORD ST	5—6695599—2			2			
11	FOMM62.5 LAUNCH/TAIL CORD ST	X—6695599—Y	4		3—2			
10	ST CPR LEAD 1300nm	X—6695633—Y	1		3—2			
9	ST CPR LEAD 850nm	X—6695634—Y	1		3—2			
8	ST RECEPTACLE SIMPLEX	0—0502750—2			5			
12	FOMM62.5 FIELD CALIBRATION CORD SC	5—6695599—1		2				
11	FOMM62.5 LAUNCH/TAIL CORD SC	X—6695599—Y	4	3—1				
10	SC CPR LEAD 1300nm	X—6695633—Y	1	3—1				
9	SC CPR LEAD 850nm	X—6695634—Y	1	3—1				
8	SC RECEPTACLE SIMPLEX	0—6278348—4		5				2
7	MANDRELL WRAP 62.5 MICRON ASSEMBLY	0—1695246—6		2	2	2	2	2
6	CLEANING STICK MTRJ	0—1391089—1						10
5	CLEANING STICK 1,25mm	0—0233069—2				10		
4	CLEANING STICK 2,5mm	0—0233069—1		10	10		10	10
3	FOAC COMPRESSED AIR SPRAY	0—1206860—1		1	1	1	1	1
2	LENS BOOK	0—0434376—1		1	1	1	1	1
1	FOAC MOLDED CASE	—		1	1	1	1	1
ITEM	DESCRIPTION	TYCO PART NUMBER	QTY	QUANTITY				

MT—RJ CONNECTIVITY:



PART NUMBER	LINK — SC/PC	LINK — ST/PC	LINK — LC/PC	LINK — FC/PC	LINK — MT—RJ
	EQUIPMENT SC/PC				
0—6695243—1					
0—6695243—2					
0—6695243—3					
0—6695243—4					
0—6695243—5					

				1
				4—0
				3—7
				3—7
				3
		2		
		3—9		
		3—9		
		3—9		
		5		
	2			
	3—8			
	3—8			
	3—8			
	3			
2				
3—2				
3—2				
3—2				
5				
2	2	2	2	2
				10
		10		
10	10		10	10
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

QUANTITY				
LINK — SC/PC	LINK — ST/PC	LINK — LC/PC	LINK — FC/PC	LINK — MT—RJ
EQUIPMENT ST/PC				
0—6695243—6				
0—6695243—7				
0—6695243—8				
0—6695243—9				
1—6695243—0				

				1
				4—5
				4—3
				4—3
				3
		2		
		4—4		
		4—4		
		4—4		
		5		
		2		
		4—3		
		4—3		
		4—3		
		3	2	
	2			
	3—8			
	3—8			
	3—8			
	5			
2				
3—3				
3—3				
3—3				
5				
2	2	2	2	2
				10
10	10	10	10	10
10	10		10	
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1


QUANTITY				
LINK — SC/PC	LINK — ST/PC	LINK — LC/PC	LINK — FC/PC	LINK — MT—RJ
EQUIPMENT LC/PC				
1—6695243—1				
1—6695243—2				
1—6695243—3				
1—6695243—4				
1—6695243—5				

				1
				4—2
				4—9
				4—9
				3
			2	
			4—9	
			4—9	
			4—9	
			5	2
		2		
		4—4		
		4—4		
		4—4		
		3		
	2			
	3—9			
	3—9			
	3—9			
	5			
2				
3—4				
3—4				
3—4				
5				
2	2	2	2	2
				10
		10		
10	10		10	10
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

QUANTITY				
LINK — SC/PC	LINK — ST/PC	LINK — LC/PC	LINK — FC/PC	LINK — MT—RJ
EQUIPMENT FC/PC				
1—6695243—6				
1—6695243—7				
1—6695243—8				
1—6695243—9				
2—6695243—0				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH —

DWN
R. COOLEN
CHK
F. v. GEIJN
APVD
T. vd. MEULEN
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

06JUN2006
11 SEP 06
11 SEP 06
—
—
—
—
—

tyco
Electronics

Tyco Electronics Nederland BV
's-Hertogenbosch, Netherlands

NAME
FOCASE MM 62.5/125 OM1
POWER METER LAUNCH CASE

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=6695243

RESTRICTED TO
—

SCALE
NTS

SHEET
2 of 2

REV
B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru