



5760

Neutralizer

For Removing Residues From Fluxes

Product Description

Kester 5760 Neutralizer is a buffered, alkaline concentrated formula which effectively removes both organic and inorganic acid flux residues. This includes water-soluble fluxes used in wave soldering, hot air leveling and infrared reflow processes. Simple neutralization with caustic soda or other alkaline solutions will not completely remove ionizable, potentially corrosive and conductive residue which is formed during soldering. Kester 5760 Neutralizer will completely solubilize chloride complex residues such as lead chloride by selective chelation so that a water rise will remove all traces of harmful contamination.

Performance Characteristics:

- Removes ionizable residues
- Easily cleaned in water
- Effective for both organic and inorganic residues

Physical Properties

Specific Gravity: 1.200 ± 0.010
Antoine Paar DMA 35 @ 25°C

pH (10% solution): 11.1
Hanna Instruments 8314 @ 25°C

Flash Point: >100°C (212°F)

Application Notes

When diluted to make a 2-10% solution with water, the Kester Neutralizer is used as an initial wash followed by a thorough water rinse to ensure complete removal of the Neutralizer and dissolved flux residues. The blue color of the solution is a concentration indicator which will fade as the solution weakens. Fresh Neutralizer may be added to the solution to maintain a constant indicator color. When the solution becomes cloudy, it should be replaced. Parts are immersed for 15-seconds to 2-minutes in Kester 5760 Neutralizer solution depending on the nature of the residue, part configuration and the length of time between soldering and cleaning, followed by a clean water rise.

Cleaning:

No neutralizer, saponifiers or detergents are necessary in the water wash system for complete removal of residues. It is not recommended to use high mineral content tap water. Otherwise, tap, deionized or softened water may be used for cleaning. Generally in-line spray cleaners should incorporate a gross prewash (to drain) to remove the flux residue prior to washing in Kester 5760 Neutralizer.

Storage and Shelf Life:

Because this formulation is water based, it is subject to freezing. A minimum storage temperature of 4°C (40°F) is recommended. If frozen, the Kester 5760 is easily reconstituted by stirring at room temperature. Shelf life is 3 years from date of manufacture when handled properly and held at 4-25°C (40-77°F).

Health & Safety:

This product, during handling or use, may be hazardous to health or the environment. Read the Material Safety Data Sheet and warning label before using this product.

World Headquarters: 800 West Thorndale Avenue, Itasca, Illinois, 60143-1341 USA

Phone: (+1) 847-297-1600 • **Email:** customerservice@kester.com • **Website:** www.kester.com

Asia Pacific Headquarters

500 Chai Chee Lane
Singapore 469024
(+65) 6449-1133
customerservice@kester.com.sg

European Headquarters

Zum Plom 5
08541 Neuensalz
Germany
(+49) 3741 4233-0
customerservice@kester-eu.com

Japanese Headquarters

20-11 Yokokawa 2-Chome
Sumida-Ku
Tokyo 130-0003 Japan
(+81) 3-3624-5351
jpsales@kester.com.sg

The data recommendations presented are based on tests, which we consider reliable. Because Kester has no control over the conditions of use, we disclaim any responsibility connected with the use of any of our products or the information presented. We advise that all chemical products be used only by or under the direction of technically qualified personnel who are aware of the potential hazards involved and the necessity for reasonable care in their handling. The technical information contained herein is consistent with the properties of this material but should not be used in the preparation of specifications as it is intended for reference only. For assistance in preparing specifications, please contact your local Kester office for details.

Rev: 26Jun07

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru