

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1		2		3		4																																																																																																																																																																																																				
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>		Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>		Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>																																																																																																																																																																																																				
			0.75 bis / <i>to</i> 1.25 1.25 bis / <i>to</i> 3	30 ^{+0,1} 30.2 ^{+0,1}		22 ^{+0,2} 22 ^{+0,2}																																																																																																																																																																																																				
Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden. <i>The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.</i>																																																																																																																																																																																																										
B																																																																																																																																																																																																										
C																																																																																																																																																																																																										
D	Aufschrift <i>marking</i> 20(10)A 250Vac T80/55 16(16)A 127Vac 16.1(8)A 250Vac 5E4 T100/55 Herstellort/-jahr/-woche <i>code of manufacture: place/year/week</i> Auf Verpackung / <i>on box</i>																																																																																																																																																																																																									
E	Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet DPST <i>suitable for appliances of class II</i>																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.</th><th>☉ =</th><th colspan="4">Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS</th><th>Pause COPY</th><th>Blatt SHEET 01</th><th>TYP</th><th>Zeichn./DRAWING NO.</th><th>Index</th></tr><tr><th>fuer Winkel FOR ANGLE ± 2</th><th></th><th>PROJEKTION</th><th>Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</th><th>Loenge LENGTH</th><th>Radial RADIUS</th><th></th><th>Original Din A4</th><th>Massstab SCALE 1:1 30mm</th><th>K</th><th>19323112</th><th>9</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td rowspan="5"></td><td>0-6</td><td>± 0.15</td><td>± 0.2</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">GERAETESCHALTER appliance switch</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>>6-15</td><td>± 0.2</td><td>± 0.3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>>15-30</td><td>± 0.25</td><td>± 0.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>>30-70</td><td>± 0.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>>70-120</td><td>± 0.6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>>120</td><td>± 1.0</td><td>± 10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>36495</td><td>17.06.03</td><td>HHE</td><td>g</td><td>88486</td><td>05.03.14</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>34101</td><td>10.06.02</td><td>GRH</td><td>r</td><td>77497</td><td>20.03.12</td><td>ZO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>33488</td><td>13.03.02</td><td>GRH</td><td>e</td><td>57621</td><td>05.05.08</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>29474</td><td>10.04.00</td><td>GRH</td><td>d</td><td>39865</td><td>10.03.04</td><td>HHE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausg. ISSUE</td><td>Aenderung REVISION</td><td>gez. DRAWN BY</td><td></td><td>Ausg. ISSUE</td><td>Aenderung REVISION</td><td>gez. DRAWN BY</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>CAD: NX v8.5</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>gepr./CHECKED BY</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.10.04.2000</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>								fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radial RADIUS		Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	K	19323112	9				0-6	± 0.15	± 0.2				GERAETESCHALTER appliance switch					>6-15	± 0.2	± 0.3					>15-30	± 0.25	± 0.5					>30-70	± 0.4						>70-120	± 0.6							>120	± 1.0	± 10%										ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES									c	36495	17.06.03	HHE	g	88486	05.03.14	HHE					b	34101	10.06.02	GRH	r	77497	20.03.12	ZO					a	33488	13.03.02	GRH	e	57621	05.05.08	HHE						29474	10.04.00	GRH	d	39865	10.03.04	HHE					Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY													CAD: NX v8.5												gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe												gepr./CHECKED BY												Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.10.04.2000				
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index																																																																																																																																																																																																
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radial RADIUS		Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	K	19323112	9																																																																																																																																																																																															
			0-6	± 0.15	± 0.2				GERAETESCHALTER appliance switch																																																																																																																																																																																																	
			>6-15	± 0.2	± 0.3																																																																																																																																																																																																					
			>15-30	± 0.25	± 0.5																																																																																																																																																																																																					
			>30-70	± 0.4																																																																																																																																																																																																						
			>70-120	± 0.6																																																																																																																																																																																																						
			>120	± 1.0	± 10%																																																																																																																																																																																																					
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES																																																																																																																																																																																																							
c	36495	17.06.03	HHE	g	88486	05.03.14	HHE																																																																																																																																																																																																			
b	34101	10.06.02	GRH	r	77497	20.03.12	ZO																																																																																																																																																																																																			
a	33488	13.03.02	GRH	e	57621	05.05.08	HHE																																																																																																																																																																																																			
	29474	10.04.00	GRH	d	39865	10.03.04	HHE																																																																																																																																																																																																			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY																																																																																																																																																																																																				
							CAD: NX v8.5																																																																																																																																																																																																			
							gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe																																																																																																																																																																																																			
							gepr./CHECKED BY																																																																																																																																																																																																			
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.10.04.2000																																																																																																																																																																																																			
19323112-01-7-0-K-999 RELEASED/FREIGEgeben 2014/Mar/18																																																																																																																																																																																																										

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru